



6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys, Avainkoko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637687 16
GTIN	4067263080459
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muovieristetty **1000 volttiin asti** standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 637681 – 637689).

Tekninen kuvaus

Avainkoko	16 mm
Pituus	45 mm
Ø poistopuolella	27 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsyt
Pinta	muovieristys
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy

