



## 6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys, Avainkoko: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637687 10
GTIN	4067263069997
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

Muovieristetty **1000 volttiin asti** standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

#### Standardi:

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 637681 – 637689).

### Tekninen kuvaus

Pituus	45 mm
Ø poistopuolella	20 mm
Avainkoko	10 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Pinta	muovieristys
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy

