



Teleskooppi-yleistikkaat, 4 os., Puolamäärä: 4X3



Tilaustiedot

Tilausnumero	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöiset nojatikkaat, pystytikkaat ja porrastikkaat yhdessä. Työskentelykorkeus säädettävissä 280 mm:n porravälillä kaikissa malleissa. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäkisteellä. Voidaan kuljetuksen ajaksi työntää tilaa säästävästi sisäkkäin. Helppokäyttöinen, automaattisesti paikalleen lokahtava turva-alumiini-lamellinivel. Turvallinen korkeudensäätö 4 alumiinipainevalu-vetokahvan ansiosta. Ulostaitettavilla tuilla varustetut tikkaat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi EN 131-1 -standardin mukaisina nojatikkaina (ei koske kokoa 4x3). Tuet voidaan taittaa kokoon tilaa säästävästi kokoon kuljetuksen ajaksi tai pystytikkaina käytettäessä.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Leveys kokoontaitettuna	0,5 m
Nojatikkaiden työskentelykorkeus n.	3,85 m
Portaan rakenne	Askelma

Tikkaiden pituus ulos vedettynä	2,98 m
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n.	2,75 m
Pituus kokoonlaitettuna	1,05 m
Syvyys kokoonlaitettuna	0,21 m
Askelmien lukumäärä	4×3
Standardi	DIN EN 131-2
Paino	9 kg
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat