

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Sisältö (ml tai l): 200**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088006 200
GTIN	4067263120551
Tuoteluokka	01L

Kuvaus**Malli:**

NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.

Äärimmäinen rasvanpoistovoima hybriditeknologialla. Palanut lika, erikoisrasvat, öljyt, noki, kumijäljet, bitumi, vahat ja tahnat irrotetaan kasviuutteilla ja poistetaan pinnalta nopeasti tensiditeknologialla. 200 litran muovitynnyri.

Power Force on nestemäinen, vähän vaahtoava puhdistusaine, joka pohjautuu uusiutuviin raaka-aineisiin. Luonnolliset vaikuttavat aineet irrottavat lian tehokkaasti pintaa vahingoittamatta.

Miellyttävä haju, ei sisällä liuottimia eikä VOC-yhdisteitä ja on näin täydellinen apu tehokkaassa, turvallisessa työskentelyssä. Power Force on tehokas vaihtoehto liuottimille. Sitä voidaan käyttää manuaalisen käytön lisäksi myös osien puhdistuslaitteessa. Näin käytettäessä puhdistusainetta voidaan käyttää monta kertaa, mikä tukee kierrätysideaa. Se säästää luonnonvaroja ja välttää myös jätteen muodostumista. Puhdistusaine on NSF-sertifioinnin ansiosta käytettävissä kunnossapidossa ja myös elintarviketeollisuudessa.

- **Ei tarvitse merkintää.**
- **Käytettävissä manuaalisesti ja koneellisesti.**
- **NSF-sertifiointi elintarvikkeita varten.**
- **Soveltuu suihkepullojen ja painesumuttimien täyttöön.**

Tekninen kuvaus

Käyttölämpötila-alue	2 - 40 °C
kiehumispiste	100 °C
Väri	läpinäkyvä
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Muoto	nestemäinen
pH-arvo	10,5 - 11
Sisältö	200 l
Säilytyslämpötila	2 - 35 °C
Tiheys	1,007 g/cm ³
Malli	Tynnyri
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Yleispuhdistusaine