

Garant**RDHX 1604 MOTN, HB7515, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212298 ST1400
GTIN	4045197553829
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,3 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RDHX 1604 MOTN

tyyppi: ST1400

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	RDHX 1604 MOTN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7515
Syöttö f_z / hammas	0,3 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	430 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	330 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	270 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	210 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	230 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		