

**Garant****RDHX 12T3 MOT, HB735, Tyyppi: UNI**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212284 UNI    |
| GTIN         | 4045197601926 |
| Tuoteluokka  | 21A           |

## Kuvaus

**Malli:**

**Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.

ISO-koodi-kääntöterä: RDHX 12T3 MOT

tyyppi: UNI

## Tekninen kuvaus

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| tyyppi                     | UNI                  |
| ISO-koodi-kääntöterä       | RDHX 12T3 MOT        |
| Lastuava aine              | KM                   |
| Laji                       | HB735                |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1                    |
| Tuotetyyppi                | Kääntöterä jrsintään |

**Käyttäjätiedot**

|                                | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 330 m/min            | P                |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 255 m/min            | P                |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 210 m/min            | P                |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 180 m/min            | P                |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 150 m/min            | P                |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 220 m/min            | M                |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 160 m/min            | M                |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin | 180 m/min            | K                |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                      |                  |
| kuiva                          | soveltuu          |                      |                  |