



## Kuusiohysly, 1/2 tuumaa täyseristys, Avainkoko: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	643807 10
GTIN	4067263120742
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

Muovieristetty **1000 volttiin asti** standardin **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**.

#### Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueilla saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 643801 – 643809).

### Tekninen kuvaus

Pituus	59 mm
Ø poistopuolella	21 mm
Avainkoko	10 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsyt
Pinta	muovieristys
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsyt

