

Garant**RDHT 12T3 timanttipinnoitettu, positiivinen, HB7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212261 ALU
GTIN	4045197555687
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Malli:**

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,22 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RDHT 12T3

tyyppi: ALUM.

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
ISO-koodi-kääntöterä	RDHT 12T3
Lastuava aine	KM
Laji	HB7810
Syöttö f_z / hammas	0,22 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		