

Garant**RDHT 1604 MOFN positiivinen, HU7710, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212288 ALU
GTIN	4045197359582
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,4 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RDHT 1604 MOFN

tyyppi: ALUM.

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
ISO-koodi-kääntöterä	RDHT 1604 MOFN
Lastuava aine	KM
Laji	HU7710
Syöttö f_z / hammas	0,4 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	300 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		