

**Garant****RDNX 1003 MOEN positiivinen, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212252 INOX
GTIN	4045197527226
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2$  mm.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	RDNX 1003 MOEN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7635
Syöttö $f_z$ / hammas	0,22 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		