

**Garant****RDHX 12T3 MOTN, HB7515, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212273 ST1400
GTIN	4045197554338
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Kaikki käanttöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,22 mm

ISO-koodi-käanttöterä: RDHX 12T3 MOTN

tyyppi: ST1400

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ST1400
ISO-koodi-käanttöterä	RDHX 12T3 MOTN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7515
Syöttö $f_z$ / hammas	0,22 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	430 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	330 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	270 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	210 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	230 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		