

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222065 125/7
GTIN	4960664707782
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

**Käyttö:**

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	SOMT..
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
suurin leikkuusyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm

Terän $\varnothing D_c$	125 mm
Kääntöterienkoko	14
$\varnothing D_3$	101 mm
Terien lkm Z	7
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	226 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	248 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	100 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,21 astetta
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------