

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148350 5
GTIN	4067263461203
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	700 mm
Leukaväli □	7 - 20 mm
käsikierretapille DIN 352	M12 – M33
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	9 - 26 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuan vääntimet