

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:
16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Ulkonema L ₁	80 mm
ISO-koodi pidin	A16X SDUCR/L07
varren Ø D _s	16 mm
Sarja	Master Mute
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kokonaispituus L	151 mm
kiinnittämätön leveys S	96 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin