

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	40 mm
Ulkonema L_1	160 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Keskisiirto L_3	22 mm
Kokonaispituus L	277 mm
varren Ø D_s	32 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
ISO-koodi pidin	A32X SDUCR/L11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Sarja	Master Mute
Terän koko	11 mm
kiinnittämätön leveys S	192 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin