

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:  
20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A20X SDUCR/L11
Sarja	Master Mute
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	177 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Asetuskulma κ	93 astetta
Ulkonema L <sub>1</sub>	100 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
kiinnittämätön leveys S	120 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN