

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko:  
32/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Tuoteluokka	29E

**Kuvas****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	160 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Asetuskulma κ	95 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
ISO-koodi pidin	A30X SCLCR/L09
Kokonaispituus L	277 mm
Terän koko	9 mm
Sarja	Master Mute
kiinnittämätön leveys S	192 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Oikea
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin