

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPIDIN, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	222 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 47
Terän koko	11 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
ISO-koodi pidin	A25X STFCL/L11
Ulkonema L ₁	125 mm
varren Ø D _s	25 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
kiinnittämätön leveys S	155 mm
Standardi	DIN 8024

Käyttötapa	Vasen
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin