

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSpidin, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	345 mm
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Terän koko	16 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
ISO-koodi pidin	A40X STFCL16
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
kiinnittämätön leveys S	240 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen

Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN