

## Mitutoyo

### Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä., Piirtokorkeus: 300mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	445136 300
GTIN	4946368859248
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

ABSOLUUTTINEN mitta-asteikko, ei uutta vertailupisteen asetusta uudelleenkytkemisen jälkeen ja rajoittamaton liikenopeus. Suuri ja kevytliikkeinen käsipyörä. Piirtokärki kovametallia ja Digimatic-tiedonsiirto. Suuri LCD-näyttö (numeroiden korkeus 12 mm) helpottaa virheetöntä lukemista.

**Toimituksen sisältö:**

Sis pariston nro 081560 koko 357, 1 piirtokärki kovametallia nro 443510, koko 300.

**Erikoistarvike:**

Pidin nro 445180. Tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

#### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittauspylvään poikkipinta	35×12 mm
Jalustan mitat - pituus	149 mm
Jalustan mitat - leveys	100 mm

Tuotenro, paristot/akut	081560 357
virheraja	0,03 mm
Piirtokorkeus	300 mm
Lukema	0,01 mm
Pariston kestoikä noin	20000 h
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Standardi	Tehdasnormi
Numerokorkeus	12 mm
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-rajapinta
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

## Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024640 300

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 300 mm	443510 300