



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, G: G1



Tilaustiedot

Tilausnumero	130660 G1
GTIN	4067263036470
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Tekninen kuvaus

Kierteen koko	G1
Alkureiän Ø	30,75 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	33,25 mm
Kierteennousu	2,309 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kokonaispituus L	100 mm
varren Ø D _s	25 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Kierteen syvyys	66,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G

Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretapit
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		