



Puhallus- ja ruiskupistoolit, säädeltävät Vesiliitäntä



Tilaustiedot

Tilausnumero	080253
GTIN	7391390268860
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Puhalluspistoolit portaattomasti säädeltävällä ilmavirtauksella, kevyt, monipuoliset ripustusvaihtoehdot ja helppo käyttö.

Puhallus- ja ruiskupistooli, jossa Jet-suutin, **säädettävä suihku** (voimakkaasta kevyeen) ja **säädettävä läpivirtaus** (ilma: 200–1200 l/min., neste: 7–46 l/min).

Sis. teräs-nestenipan.

Huomautus:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.

Vesiliitäntään sopiva pikaliitin nrolla 080149 koko 1/2.

Tekninen kuvaus

Läpivirtausarvo	200 - 1200 l/min
Nesteen läpivirtausarvo	7 - 46 l/min
Ilman läpivirtausarvo	200 - 1200 l/min
Tuotetyyppi	Pistooli

