

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232250 12
GTIN	4045197589033
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 12 - 12,5 mmHyötypituus L₁: 60,3 mmvarren Ø D_s: 20 mmVarren pituus L_s: 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

Ø-alue D _c	12 - 12,5 mm
Kiristysruuvit	232990 TX7
varren Ø D _s	20 mm
Hyötypituus L ₁	60,3 mm
Varren pituus L _s	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	5×D
Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 0,6 Nm

211750 0,6

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7

232990 TX7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX7

674248 TX7