

Garant**Digitaalinen kaarimikrometri HCT IP67 ja Bluetooth, Mittausalue: 75-100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421575 75-100
GTIN	4067263036685
Tuoteluokka	41B

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri IP67 HCT, Bluetooth 5.0 ja **12 mm:n numerot** suurikontrastisella näytöllä. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Automaattisen sammutuksen ansiosta akun käyttöaika on erittäin pitkä. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Kovametallista valmistetut ja viistetyt mittauspinnat. Ulkoneva räikkä, jossa pikakäyttö. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittautavan vaihto. Nollaus kaikissa pisteissä. Yhteensopiva valinnaisen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) -mobiilisovelluksen kanssa. (saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin) ja HCT Windows -sovelluksen kanssa (saatavissa Windows-laitteisiin). Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojauk.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2032. 1 säätömitta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	75 - 100 mm
-------------	-------------

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	HCT
Kierteen nousu	1 mm
Säätömittojen määrä	1
Paristotyyppi	Nappiparisto
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 67
Karan Ø	6,5 mm
Mittauspinnan rakenne	Kovametalli
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,001 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	12 mm
Kalibrointi	B2
virheraja	3 µm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Karan rakenne	Karkaistu ja hiottu
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Suhteellisen/absoluuttisen mittaustavan vaihto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

022050 100

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta
enimmäismittausalue 100 mm

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta
enimmäismittausalue 100 mm

022040 100

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032