



## LED-valonheitin himmennystoiminnolla CONNECT, Tyyppi: NOVA-4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081233 NOVA-4
GTIN	5708997006726
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

#### Malli:

Scangrip CONNECT -työvalaisimet perustuvat CAS-järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien johtavien sähkötyökalujen valmistajien 18 V:n akkujen kanssa.

Erittäin tehokas akkukäyttöinen LED-valonheitin himmennystoiminnolla. Ruiskuvalettu alumiinirunko on erittäin vankka ja

kestää voimakkaita iskuja ja tärinää. Käytettäväksi CAS 12 V:n ja 18 V:n akkujen

kanssa, johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akkujen kanssa tai suoraan SCANGRIP®-liitännän kautta

Virtalähde.

- **BLUETOOTH-valonohjaus mahdollistaa enintään neljän valaisimen sytyttämisen ja sammuttamisen ja valaisutehon mukauttamisen viidellä portaalla kuhunkin tehtävään sopivaksi.**
- **Irrotettava diffuusori.**
- **Integroitu kantokahva ja uusi jalusta joustavaan suuntaamiseen sekä asennus suoraan SCANGRIP®-jalustaan tai magneettipidikkeisiin.**

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Valaisimet toimitetaan ilman akkua ja laturia.

**Huomautus:**

Sopivat akut, laturit ja verkkolaitteet kaapelikäyttöön löytyvät nroilla 073870 - 073890 ja 081249.

**Tekninen kuvaus**

Akkutyyppi	Litium-ioni
Valovirta	400 - 4000 lm
Kokonaiskorkeus	230 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
IP-suojausluokka	IP 65
Kokonaispituus	240 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kokonaisleveys	104 mm
akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
Tuotetyyppi	Lamppu