

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269989 25/11
GTIN	4067263787181
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	31 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kiinnityspituus L_2	23 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Keskisiirto L_3	16 mm
Pään pituus L_1	40 mm
Kokonaispituus L	200 mm
ISO-koodi pidin	A25R SDQCR/L11
varren Ø D_s	25 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN