

**Garant****"4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, Ø DC: 14mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268404 14     |
| GTIN         | 4067263802228 |
| Tuoteluokka  | 21X           |

**Kuvaus****Malli:**

Lieriövarsi.

**Käyttö:**

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

**Huomautus:**

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.**
- **Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).**
- **Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

**Tekninen kuvaus**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| varren Ø D <sub>s</sub>    | 16 mm                   |
| Kääntöterä-ruuvisarja      | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) |
| Kokonaispituus L           | 110 mm                  |
| Hyötypituus L <sub>1</sub> | 21 mm                   |
| Sopiva kääntöterä          | ZCMX 07..               |
| Nimellis-Ø D               | 14 mm                   |
| Käyttötapa                 | Oikea                   |
| Sisäjähdytys               | kyllä                   |

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

---

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 41

269028 41