

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250002 20/12
GTIN	4067263121138
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähditys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähditys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 8
Terän koko	12 mm
Aluslevy	259031 49
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sarja	Master Eco
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2020H12
Kokonaispituus L	100 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Varren koko	20 mm

Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 22
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259027 8
Saksyksikkö Tyyppi 22	259036 22
Aluslevy Tyyppi 49	259031 49