

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251915 20/08
GTIN	4067263122357
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259033 6
Sarja	Master Eco
Pään pituus L ₁	35 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 9
Varren koko	20 mm
Terän koko	8 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 26
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
ISO-koodi pidin	DWLNR/L 2020K08
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin