

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260292 20/11
GTIN	4067263122487
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	Master Eco
Ruuvi aluslevylle	269013 7
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020K11
Aluslevy	269007 1
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Varren koko	20 mm
Terän koko	11 mm

Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin