

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	269007 1
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Sarja	Master Eco
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1616H11
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Ruuvi aluslevylle	269013 6
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Kokonaispituus L	100 mm

Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin