

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261122 20/11
GTIN	4067263122531
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	Master Eco
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2020X11
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 1
Kokonaispituus L	95 mm
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin