

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260293 25/11
GTIN	4067263122524
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	Master Eco
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2525M11
Ruuvi aluslevylle	269013 7
Varren koko	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Aluslevy	269007 1

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin