

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, salpakiinnitys, Oikea, Varren/terän koko L: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähditys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähditys.

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sarja	Master Eco
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Varren koko	20 mm
Aluslevyn ruuvi	279824 1
Kynsi,ruuvi,O-rengas	279835 3
Aluslevy 1,5°	279819 1
Pään pituus L ₁	30 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Terän koko	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin