



Haka-avain jossa nokka, Mutterin ulko-Ø: 38/45mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628400 38/45
GTIN	4020772054380
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, nokka - DIN 1810 A.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Huomautus:

Koot 135/145; 260/270 DIN-standardista poikkeava paksuus. Koko ei sisälly DIN-standardiin, mitat samankaltaiset kuin DIN-standardissa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	170 mm
Mutterin ulko-Ø	38 - 45 mm
tyyppi	1810A
Valmistajamerkintä	DIN 1810A
Tuotetyyppi	Haka-avain