

**PU-kudosletku, sininen, Pituus 25 m, Letkun sisä-Ø (nimellismitta): 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080221 13
GTIN	7391390300461
Tuoteluokka	08A

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-letku. Erinomainen kestävyys öljyä, liuottimia ja vedettäviä liuoksia vastaan. Käyttöpaine 16 baaria

Polyesterikuituvahvisteinen letku. Lämpötila-alue -15 °C... +60 °C.

**Tekninen kuvaus**

Letkun ulko-Ø	18 mm
Materiaali	PU-kudosletku
letkun pituus	25 m
Letkun sisä-Ø (nimellismitta)	13 mm
Väri	sininen
Suurin käyttöpaine	16 bar
Tuotenimen määrite	Pituus 25 m
Tuotetyyppi	Letku

