

HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, Tyyppi: 50R



Tilaustiedot

Tilausnumero	081103 50R
GTIN	4003644024186
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Kompaktit ja laadukkaat täysmuoviset HEDI®-kaapelikelat, joiden kelan halkaisija on 250 mm ja joissa on ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.

- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Hyväksytty lyhytaikaiseen käyttöön ulkona.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Kotelon materiaali	muovi

Kaapeliluokka	H05RR-F
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin rakenne	3G1,5
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin pituus	50 m
Kaapelin väri	musta
IP-suojaluokka	IP 44
Pistorasioiden lukumäärä	3
Nimellisjännite	250 V
Kaapelin materiaali	kumi
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela