

HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 25V



Tilaustiedot

Tilausnumero	081119 25V
GTIN	4003644024827
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin. Edullinen täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 250 mm.

- **3 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Pistorasiat **Ranskaa, Belgiaa, Puolaa ja Tšekkiä varten.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	250 V
Kaapelin väri	pun.
IP-suojausluokka	IP 20

Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin rakenne	3G1,5
Pistorasioiden lukumäärä	4
Kotelon materiaali	muovi
Kaapelin materiaali	PVC
Kaapelin pituus	25 m
Diagnosijärjestelmä saatavilla	ei
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapeliluokka	H05VV-F
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela