

HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, Tyyppi: 40B2P



Tilaustiedot

Tilausnumero	081108 40B2P
GTIN	4003644024872
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Suuri ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm ja jossa on lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.

- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Vedenpoistourat.**
- **Taitettava kääntökahva, joka mahdollistaa oikean- ja vasemmanpuoleisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**
- **Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**
- **Innovatiivinen malli, jossa on lukuisia ergonomia- ja turvallisuusominaisuuksia.**
- **Ei-johtava täysin muovinen rakenne.**
- **Sopii äärimmäisiin käyttöalueisiin ja -ympäristöihin.**
- **Kelan 7°:n kallistus entistä parempaan vedenpoistoon.**
- **3 vuoden valmistajan takuu.**

PRCD-S-suojakytkin (asennettu kaapeliin).

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Pistorasioiden lukumäärä	4
Kaapeliluokka	H07BQ-F
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin väri	oranssi
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
IP-suojausluokka	IP 54
Kaapelin rakenne	3G2,5
Kaapelin pituus	40 m
Nimellisjännite	250 V
Kotelon materiaali	muovi
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela