

**X.LT...ER-D721, GH2, Kääntöterienkoko: 09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221920 09
GTIN	4059782505803
Tuoteluokka	28E

Kuvaus**Malli:**

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	09
tyyppi	ALU
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT090408-ER-D721
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,01 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	GH2
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,2 - 1,5 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	800 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	600 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		