

**Garant****Weldonistukka Muoto AD jäähdytyskanavareillä, BT 30 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302591 10
GTIN	4067263983934
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Suljettavat jäähdytyskanavareivät.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella väntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ulko-Ø D	35 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	10
Ulkonema A-mitta	100 mm
Sovitin	BT 30 A = 100
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka