

**X.L...SR-D, SC3025, Kääntöterienkoko: 09mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 221933 09     |
| GTIN         | 4059782505742 |
| Tuoteluokka  | 28E           |

**Kuvaus****Malli:**

Eriyisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kääntöterienkoko            | 09              |
| tyyppi                      | GG              |
| ISO-koodi-kääntöterä        | XDLW090408-SR-D |
| Säätösäde, kun $a_{p \max}$ | 2,01 mm         |
| Nirkon säde                 | 0,8 mm          |
| Laji                        | SC3025          |
| Lastuava aine               | KM              |
| Syöttö $f_z$ / hammas       | 0,3 - 2 mm      |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4                    |
| Tuotetyyppi                | Kääntöterä jysintään |

### Käyttäjätiedot

|       | Sopivuus | $V_c$     | ISO-koodi |
|-------|----------|-----------|-----------|
| GG(G) | soveltuu | 260 m/min | K         |
| kuiva | soveltuu |           |           |
| ilma  | soveltuu |           |           |