

Garant**Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva, Torx®-profiili: TX8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 625332 TX8 |
| GTIN | 4067263012870 |
| Tuoteluokka | 61C |

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX30 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

Etu:

Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|--|
| reiällä Torx®-profiili | kyllä |
| Torx®-profiili | TX8 |
| Kokonaispituus | 142 mm |
| Terän pituus | 60 mm |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille |
| Ruuvipitotoiminto | ei |
| Terän materiaali | Kromivanadiini-erikoisteräs |
| Kahvamateriaali | 2K-Haptoprene |
| Pinta | niklattu ja kromattu |
| Kärki | musta |

| | |
|--------------------|----------------|
| Käännettävä suojus | ei |
| Kuulapää | ei |
| Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |