

**Garant****Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	660032 4
GTIN	4067263013457
Tuoteluokka	61F

**Kuvaus****Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

**Käyttö:**

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

**Tekninen kuvaus**

Teränkärki	musta
Terän pituus	100 mm
Terän paksuus a	0,8 mm
Kokonaispituus	195 mm
läpimenevä terä	ei
Terän leveys b	4 mm
Vääntökuusikulma	ei
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit