

Garant**Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	660032 2
GTIN	4067263013426
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	120 mm
Teränkärki	musta
Vääntökuusikulma	ei
Terän paksuus a	0,4 mm
Terän leveys b	2 mm
läpimenevä terä	ei
Terän pituus	60 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit