

Garant**Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva, Ristikantakoko: 0**

Tilaustiedot

Tilausnumero	667722 0
GTIN	4067263013716
Tuoteluokka	61F

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Tekninen kuvaus

Vääntökuusikulma	ei
Kokonaispituus	90 mm
Terän pituus	25 mm
Ruuveille, joiden Ø on	2 asti mm
Teränkärki	musta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Kahvamateriaali	2K-Haptoprene
Pinta	Nikkelöity, kromattu

lyhyet ruuvitaltat	kyllä
Kavennettu terän Ø edessä	ei
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselit