

Garant**Kutistusistukka Jäähdytyskanavaurat, HSK-A 63 A = 130, Kiinnitys-ØD1: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308311 5
GTIN	4067263014393
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Kiinnitysreiässä 4 jäähdytyskanavauraa.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID/Balluff chip -poraus.

Etu:

Parannettu jäähdytys suoraan työkalun varressa. **Helpottaa pienten työkaluhalkaisijoiden irrottamista kutistamalla.**

Käyttö:

Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappaleet nro 302410 – 302416, kutistuslaitteet nro 354210 – 304755.

Tekninen kuvaus

Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Kiinnitys-Ø D ₁	5 mm
Ulko-Ø D	17 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Ø D ₂	12 mm

Sovitin	HSK-A 63 A = 130
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka