

**Garant****Kutistusistukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50 A = 100, Kiinnitys-  
Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303437 10
GTIN	4067263014423
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Työkalujen integroitu pituussäätö, säätömatka 10 mm (alkaen halkaisijasta 6).
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

**Standardi:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Sovitin	BT 50 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka