

Garant**Weldonistukka, HSK-A 63 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304309 16
GTIN	4067263014522
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

GARANT: Kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	48 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16
---	-----------