

**Garant****Kutistusistukka, HSK-E 50, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308035 8
GTIN	4067263014591
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työkalujen pituussäätö, säätöalue 10 mm.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID/Balluf chip -poraus.

**GARANT:** – HSK-työpinnat työstetyt.**Käyttö:**

Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 304755.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Sovitin	HSK-E 50

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	E
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka